

Foma Retropan-320 - 21 °C

NOTE : Nouveau film en juin 2015. Foma conseille de développer ce film doux à faibles contrastes avec le Foma Retro Special. Voir la notice.

Foma Retropan-320 à EI 320/26°

FOMA	Retro Special pur
21 °C	04.15
ILFORD	Microphen pur
21 °C	10.00
KODAK	HC-110 (B) 1+31
21 °C	07.15
ROLLEI	Supergrain 1+9
21 °C	06.45
SPUR	NHC 1+15
21 °C	15.30

Foma Retropan-320 à EI 640/29°

FOMA	Retro Special pur
21 °C	07.15
ILFORD	Microphen pur
21 °C	15.15
KODAK	HC-110 (B) 1+31
21 °C	11.30
ROLLEI	Supergrain 1+9
21 °C	10.00
SPUR	NHC 1+15
21 °C	24.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 28 mars 2019 à 21h34

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants