

Foma Retropan-320 - 22 °C

NOTE : Nouveau film en juin 2015. Foma conseille de développer ce film doux à faibles contrastes avec le Foma Retro Special. Voir la notice.

Foma Retropan-320 à EI 320/26°

FOMA	Retro Special pur
22 °C	04.00
ILFORD	Microphen pur
22 °C	09.15
KODAK	HC-110 (B) 1+31
22 °C	06.45
ROLLEI	Supergrain 1+9
22 °C	06.15
SPUR	NHC 1+15
22 °C	14.45

Foma Retropan-320 à EI 640/29°

FOMA	Retro Special pur
22 °C	06.45
ILFORD	Microphen pur
22 °C	14.15
KODAK	HC-110 (B) 1+31
22 °C	10.45
ROLLEI	Supergrain 1+9
22 °C	09.15
SPUR	NHC 1+15
22 °C	23.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 1h36
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants