

# Foma Retropan-320 - 18 °C

**NOTE :** Nouveau film en juin 2015. Foma conseille de développer ce film doux à faibles contrastes avec le Foma Retro Special. Voir la notice.

## Foma Retropan-320 à EI 320/26°

| FOMA   | Retro Special pur |
|--------|-------------------|
| 18 °C  | 05.15             |
| ILFORD | Microphen pur     |
| 18 °C  | 12.00             |
| KODAK  | HC-110 (B) 1+31   |
| 18 °C  | 08.30             |
| ROLLEI | Supergrain 1+9    |
| 18 °C  | 08.00             |
| SPUR   | NHC 1+15          |
| 18 °C  | 18.45             |

## Foma Retropan-320 à EI 640/29°

| FOMA   | Retro Special pur |
|--------|-------------------|
| 18 °C  | 08.30             |
| ILFORD | Microphen pur     |
| 18 °C  | 18.15             |
| KODAK  | HC-110 (B) 1+31   |
| 18 °C  | 13.45             |
| ROLLEI | Supergrain 1+9    |
| 18 °C  | 12.00             |
| SPUR   | NHC 1+15          |
| 18 °C  | 29.30             |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 1h36  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants