

Foma Retropan-320 - 18 °C

NOTE : Nouveau film en juin 2015. Foma conseille de développer ce film doux à faibles contrastes avec le Foma Retro Special. Voir la notice.

Foma Retropan-320 à EI 320/26°

FOMA	Retro Special pur
18 °C	05.15
ILFORD	Microphen pur
18 °C	12.00
KODAK	HC-110 (B) 1+31
18 °C	08.30
ROLLEI	Supergrain 1+9
18 °C	08.00
SPUR	NHC 1+15
18 °C	18.45

Foma Retropan-320 à EI 640/29°

FOMA	Retro Special pur
18 °C	08.30
ILFORD	Microphen pur
18 °C	18.15
KODAK	HC-110 (B) 1+31
18 °C	13.45
ROLLEI	Supergrain 1+9
18 °C	12.00
SPUR	NHC 1+15
18 °C	29.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 2 janvier 2025 à 6h11
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants