

Ultrafine Xtreme-400 - 18 °C

NOTE : Ce film est identique au film Kentmere-400. Le site web Ultrafine renvoie vers les tables de développement du film Kentmere sur le site DevChart.

Ultrafine Xtreme-400 à EI 100/21°

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	10.15	13.45

Ultrafine Xtreme-400 à EI 200/24°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	10.15	13.45	16.00

Ultrafine Xtreme-400 à EI 320/26°

ADOX	Adonal 1+50	Atomal 49 1+2
18 °C	23.45	28.15

AGFA	Rodinal 1+50	Atomal 1+2
18 °C	23.45	28.15

ILFORD	Perceptol 1+1
18 °C	26.00

SPUR	Acurol-N 1+50	HRX 1+17
18 °C	13.45	17.00

Ultrafine Xtreme-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Silvermax 1+19								
18 °C	13.00	12.00 (EI 500/28°)	12.00	12.30								
AGFA	Rodinal 1+25	Atomal pur										
18 °C	13.00	12.00										
FOMA	R09 New 1+25											
18 °C	13.00											
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	
18 °C	10.45	18.45	29.00	09.15	17.00	28.15	05.15	09.15	12.30	13.00	05.15	
(suite)	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14							
18 °C	09.15	10.15	13.45	07.30	12.30							
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3									
18 °C	10.45	16.00	31.45									
SPUR	UFP 1+20											
18 °C	13.00											
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9									
18 °C	14.30	17.30	19.45									
TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50									
18 °C	12.00	17.00	42.00									

Ultrafine Xtreme-400 à EI 800/30°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	
18 °C	14.45	23.15	11.30	21.30	07.30	14.15	14.45	07.30	14.15	12.30	20.30	
(suite)	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14										
18 °C	17.00	28.15										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1										
18 °C	14.15	19.15										
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7										
18 °C	17.15	20.15										

Ultrafine Xtreme-400 à EI 1600/33°

SPURSINN	SAM classic 1+7											
18 °C	26.30											