

Ultrafine Xtreme-400 - 24 °C

NOTE : Ce film est identique au film Kentmere-400. Le site web Ultrafine renvoie vers les tables de développement du film Kentmere sur le site DevChart.

Ultrafine Xtreme-400 à EI 100/21°

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
24 °C	05.45	07.30

Ultrafine Xtreme-400 à EI 200/24°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
24 °C	05.45	07.30	09.00

Ultrafine Xtreme-400 à EI 320/26°

ADOX	Adonal 1+50	Atomal 49 1+2
24 °C	17.00	20.00

AGFA	Rodinal 1+50	Atomal 1+2
24 °C	17.00	20.00

ILFORD	Perceptol 1+1
24 °C	18.30

SPUR	Acurol-N 1+50	HRX 1+17
24 °C	09.45	12.00

Ultrafine Xtreme-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Silvermax 1+19								
24 °C	09.15	08.30 (EI 500/28°)	08.30	09.00								
AGFA	Rodinal 1+25	Atomal pur										
24 °C	09.15	08.30										
FOMA	R09 New 1+25											
24 °C	09.15											
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	
24 °C	07.45	13.15	20.30	06.30	12.00	20.00	03.45	06.30	09.00	09.15	03.45	
(suite)	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14							
24 °C	06.30	07.15	09.45	05.15	09.00							
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3									
24 °C	07.45	11.15	22.30									
SPUR	UFP 1+20											
24 °C	09.15											
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9									
24 °C	08.15	09.45	11.00									
TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50									
24 °C	07.30	10.30	26.15									

Ultrafine Xtreme-400 à EI 800/30°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	
24 °C	10.30	16.30	08.00	15.15	05.15	10.00	10.30	05.15	10.00	09.00	14.30	
(suite)	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14										
24 °C	12.00	20.00										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1										
24 °C	10.00	13.45										
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7										
24 °C	09.45	11.15										

Ultrafine Xtreme-400 à EI 1600/33°

SPURSINN	SAM classic 1+7											
24 °C	15.00											